



## SHABU FLEX HV

Il supporto a filo continuo in nylon elasticizzato, dalle ormai note caratteristiche di elasticità ed ergonomia, viene ricoperto da una speciale e soffice "schiuma" di lattice di gomma, che conferisce al guanto un'ottima resistenza all'usura e un buon effetto defaticante, oltre che traspirabilità. Ottenendo così un prodotto davvero unico per prestazioni e comfort. Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche, offre un'elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione e contribuisce a prolungare la vita del guanto. Il suo utilizzo nel rivestimento del palmo dona un'ottima presa anche in presenza di liquidi o nelle manipolazioni di oggetti scivolosi ed abrasivi. La forma anatomica del guanto e la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo conferisce alla mano una maggior sensazione di comfort e ne riduce l'affaticamento. Il polso maglia elasticizzato ne garantisce un'ottima tenuta. L'introduzione nel supporto nel colore giallo fluo rende il guanto adatto per l'utilizzo in condizioni di scarsa visibilità.

GUANTI » SINTETICI IMPREGNATI » LATTICE

## SHABU FLEX HV

Cod. **355103**

Guanto a filo continuo in 100% nylon elasticizzato / lattice

### Specifiche:

- Palmo ricoperto da una soffice schiuma di lattice
- Elevata resistenza all'usura e sensibilità tattile
- Finitura leggermente increspata per una presa migliore sia su superfici asciutte che bagnate
- Straordinaria flessibilità
- Colore giallo fluo per utilizzo in condizioni di penombra o ridotta visibilità
- Senza cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzatura
- Dorso aerato che favorisce la traspirazione

### Imballaggio:

Busta al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

### Campi d'impiego:

- Edilizia / Costruzioni / Falegnameria
- Forestale / Giardini pubblici / Vivai / Serre
- Giardinaggio
- Nautica / Trasporti
- Agricoltura

### Info Tecniche

Articolo	SHABU FLEX HV
Codice	355103
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 26 (tg. 10)
Colore	giallo fluo/nero
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN ISO 21420)	8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici
Certificazioni	EN388:2016+A1:2018



### Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

## Certificazioni e test

Il guanto **SHABU FLEX HV** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

**- TEST EN ISO 21420:2020**

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

**- TEST EN 388:2016+A1:2018**

(Resistenza contro rischi meccanici)

### EN ISO 21420:2020

#### Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



**EN 388:2016+A1:2018**  
**Guanti di protezione contro**  
**rischi meccanici**

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	2
Taglio	1
Strappo	3
Perforazione	1
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	X
X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.	

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

## Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

## Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

## Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



[www.nerispa.com](http://www.nerispa.com)