

CRETA SB SRC

Cod. 510516

Zoccolo protettivo basso in microfibra SB SRC



Specifiche:

- Tomaia traforata per una maggior traspirabilità
- Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
- Soletta interna amovibile
- Suola in poliuretano monodensità
- Puntale in acciaio
- Cinturino posteriore regolabile per assicurarla alla caviglia
- Lavabile in lavatrice

Imballaggio:

Confezione da 1 paio

Cartone da 10 paia

Campi d'impiego:

Adatto per tutti i settori di impiego, in particolare alimentare, ospedaliero, chimico-farmaceutico, centri estetici, ecc.

CRETA SB SRC

Calzatura protettiva bianca, idonea per utilizzo in diversi settori, in particolare quello alimentare, ospedaliero e chimico/farmaceutico. La tomaia, dall'effetto simile alla pelle bovina, è realizzata in morbida microfibra, che offre un alto livello di igiene anche in presenza di proliferazione batterica e sporco, e permette di lavare la calzatura in lavatrice. È un materiale traspirante, leggero ed elastico, che contribuisce a rendere la calzatura molto confortevole da indossare. La suola monodensità, leggera e flessibile, assicura un ottimo grip ed ha ottenuto il pieno superamento dei test previsti dagli standard normativi per la resistenza allo scivolamento SRC.

Info Tecniche

Articolo	CRETA SB SRC
Codice	510516
Colore	bianco
Taglie	dalla 36 alla 48
Categoria	Calzatura di sicurezza (protezione del piede)
Certificazioni	EN ISO 20345:2011



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

La calzatura **CRETA** è stata testata per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 20344: 2011

(Metodi di prova per calzature)

- TEST EN ISO 20345: 2011

(Requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza)

- TEST EN ISO 13287: 2012

(Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento)

Categoria di protezione: SB

Categoria	Requisiti
SB	Calzature di sicurezza base con puntale che resiste ad urti con forza fino a 200 J e compressioni statiche fino a 15 kN

Resistenza allo scivolamento: SRC

Simbolo	Codizioni di prova	Modalità	Requisiti
SRA	Fondo: ceramica	Tacco	min. 0,28
	Lubrificante: soluzione detergente	Piano	min. 0,32
SRB	Fondo: acciaio	Tacco	min. 0,13
	Lubrificante: glicerina	Piano	min. 0,18
SRC	SRA + SRB		

Il risultato ottenuto è il coefficiente d'attrito.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che la calzatura sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suola-tomaia, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Le calzature rispondono alle caratteristiche di sicurezza solo se correttamente indossate e allacciate.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua. Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc. Dopo la pulizia depositare la calzatura in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione

La calzatura deve essere conservata nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Note

La calzatura non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (discarica, inceneritore).

